

**DC.T 11T304, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260386 CA6525
GTIN	4960664589258
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 11T304 CA6525 Minőség: CA6525
Forgácstörő: MQ
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Forgácstörő	MQ

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz