

HOLEX**Kesztyű pár Cut D, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094661 10
GTIN	4067263116646
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

Új száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. Vágás elleni védőkesztyű D vágásvédelmi fokozattal és **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** pontos tevékenységekhez magas vágás veszéllyel.

Kivitel reklámszöveg:

Új DYTEC® száltechnológiás kesztyűk **teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül**. Nitrilhab bevonat. Öko-Tex Standard 100.

18-as fonalsűrűségű kötéstechológia precíz tevékenységekhez, közepes vágásveszéllyel.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Figyelem reklámszöveg:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kötéstechnológia	18G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Hordozóanyag	Speciális szál
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / szürke
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	D
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű