

**Akkus LED reflektor, Teljesítményfelvétel: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081285 13
GTIN	5708997362013
Árucikk kategória	08C

Leírás**Kivitel:**

Robusztus LED-es munkalámpa ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.

- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**

NOVA „For Life” akkumulátoros reflektor integrált fogantyúval és 5 fokozatú fényerő-szabályozó funkcióval.

- **Új, továbbfejlesztett design rendkívül hatékony multi LED-ekkel.**
- **Új OPTILight funkció az optimális és kiváló fényteljesítmény és időtartam érdekében.**
- **Kompakt és hosszú élettartamú kihívást jelentő munkakörnyezetekhez.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel és hálózati adapter.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
----------------	-------

Adatlap

Teljes hossz	163 mm
Teljes magasság	163 mm
Fényáram	200 - 2000 lm
Teljesítményfelvétel	13 W
Teljes szélesség	63 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP 67