



Akkus LED reflektor, Teljesítményfelvétel: 39



Rendelési adatok

Rendelés száma	081285 39
GTIN	5708997362051
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es munkalámpa ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.

- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**

NOVA „For Life” akkumulátoros reflektor integrált fogantyúval és 5 fokozatú fényerő-szabályozó funkcióval.

- **Új, továbbfejlesztett design rendkívül hatékony multi LED-ekkel.**
- **Új OPTILight funkció az optimális és kiváló fényteljesítmény és időtartam érdekében.**
- **Kompakt és hosszú élettartamú kihívást jelentő munkakörnyezetekhez.**

A Dual rendszernek köszönhetően mind mobil reflektorként, mind vezetékkel is használható.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőkészülékkel.

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Teljes magasság	275 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Fényáram	600 - 6000 lm
Energiaellátás	Akkus
Teljesítményfelvétel	39 W
Teljes hossz	275 mm
Teljes szélesség	92 mm