

**Akkus LED reflektor, Teljesítményfelvétel: 26****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081285 26
GTIN	5708997362044
Árucikk kategória	08C

Leírás**Kivitel:**

Robusztus LED-es munkalámpa ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.

- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**

NOVA „For Life” akkumulátoros reflektor integrált fogantyúval és 5 fokozatú fényerő-szabályozó funkcióval.

- **Új, továbbfejlesztett design rendkívül hatékony multi LED-ekkel.**
- **Új OPTILight funkció az optimális és kiváló fényteljesítmény és időtartam érdekében.**
- **Kompakt és hosszú élettartamú kihívást jelentő munkakörnyezetekhez.**

A Dual rendszernek köszönhetően mind mobil reflektorként, mind vezetékkel is használható.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőkészülékkel.

Műszaki leírás

Adatlap

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Teljes szélesség	88 mm
Teljes hossz	235 mm
Energiaellátás	Akkus
IP védettségi osztály	IP 67
Fényáram	400 - 4000 lm
Teljes magasság	233 mm
Teljesítményfelvétel	26 W