



LED-es reflektor, 230 V, Teljesítményfelvétel: 43W



Rendelési adatok

Rendelés száma	081245 43
GTIN	5708997362037
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es reflektor ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.

- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**

NOVA „For Life” LED-es reflektor integrált fogantyúval és 5 fokozatú fényerő-szabályozás funkcióval.

- **Új, továbbfejlesztett design rendkívül hatékony multi LED-ekkel.**
- **Új OPTILight funkció az optimális fényteljesítmény és világítási időtartam érdekében.**
- **Kompakt és hosszú élettartamú a kihívást jelentő munkakörnyezetekben.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Teljes magasság	262 mm
Teljes szélesség	87 mm
Fényáram	600 - 6000 lm
Csatlakozó kábel hossza	5 m

IP védeettségi osztály	IP 67
Teljes hossz	267 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Súly	2660 g
Terméknév attribútum	230 V
Termék fajtája	Sugárzó