



LED-es homloklámpa akkuval, Típus: I-VIEW



Rendelési adatok

Rendelés száma	081446 I-VIEW
GTIN	5708997362129
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Kompakt és Nagy teljesítményű LED-es homloklámpa széles fénycsóvával a teljes munkaterület optimális megvilágítása érdekében. Új, nagy hatékonyságú Multi-LED-ek és új **OPTILight funkció** az optimális fénykibocsátás és időtartam érdekében. Érintés nélküli be-/kikapcsolás szenzoros rendszerrel. Fokozatmentes fényerő szabályozás funkció 10 – 100% között.

Funkció:

IP65: Víz sugar ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel.

Műszaki leírás

Fényáram	40 - 400 lm
Súly	240 g
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Világítási idő	1,25 - 19 óra
Gyártó jelölése	I-VIEW
IP védettségi osztály	IP 65
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Termék fajtája	Homloklámpa

