



Akkus LED-es rúdlámpa, Teljes hossz: 240mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	081406 240
GTIN	5708997362105
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Összecsukható 3-in1 „**For Life**” munkalámpák új designnal és rendkívül hatékony Multi-LED-ekkel. Rendkívül karcsú és kompakt kialakítás. Lehetővé teszi nehezen hozzáférhető helyek vizsgálatát és megvilágítását. Új **OPTILight funkció** az optimális fénykibocsátás és időtartam érdekében. Teljesen összecsukva zsebméretű, a lámpa hagyományos kézi lámpaként funkcionál. Kiegészítő spotlámpa és két fényerő fokozat (50 vagy 100 %). Erős, beépített mágnes és akasztók.

Funkció:

IP30: Védett $\varnothing > 2,5$ mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	240 mm
Világítási időtartam 2. fokozat	5 óra
Fényáram	200 lm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus

Égő	LED modul
IP védeettségi osztály	IP 30
Fényáram 2 fokozat	100 lm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly	100 g
Világítási idő	2,5 óra
Termék fajtája	Rúdlámpa