

## Megy-oldali gyűrűs idomszer, Típus: D



### Rendelési adatok

Rendelés száma	484037 D
GTIN	4067263128199
Árucikk kategória	48B

### Leírás

**Kivitel:**

Első osztályú idomszeracélból, edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. Gyűrűk köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl. 484037 sz. **5,56 h6** vagy számszerű tűréssel pl. 484037 sz. **28 + 0,01 / -0,02**.

Kopási ráhagyással.

**Felhasználás:**

Sima gyűrűk a külső átmérő méréséhez.

**Szabvány:**

Nach **DIN 2250-G**.

**Figyelem:**

Megrendeléskor kérjük, adja meg a pontos névleges méret  $\varnothing$ -t a tűrésmezővel (a-zc) és minőséggel (6–13), vagy a számszerű tűréssel ( $\pm$ ). Az 5-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

### Műszaki leírás

Alapanyag	Idomszeracél
Szabvány	DIN 2250-G

Névleges méret	15 - 19,999 mm
Minőség	6
Minőség	7
Minőség	8
Minőség	9
Minőség	10
Minőség	11
Minőség	12
Minőség	13
Túrésmező	a
Túrésmező	b
Túrésmező	c
Túrésmező	cd
Túrésmező	d
Túrésmező	e
Túrésmező	ef
Túrésmező	f
Túrésmező	fg
Túrésmező	g
Túrésmező	h
Túrésmező	j
Túrésmező	js
Túrésmező	k
Túrésmező	m
Túrésmező	n
Túrésmező	p
Túrésmező	r
Túrésmező	s
Túrésmező	t

Túrésmező	u
Túrésmező	v
Túrésmező	x
Túrésmező	y
Túrésmező	z
Túrésmező	za
Túrésmező	zb
Túrésmező	zc
Kalibrálás	L7
Termék fajtája	Beállító gyűrű

## Szolgáltatások

KalibrálásBeállító gyűrű maximális Ø 50 mm	028400 50
DAkKS kalibrálásBeállító gyűrű Maximális Ø 50 mm	028470 50