

Nem megy-oldali gyűrűs idomszer, Típus: A



Rendelési adatok

Rendelés száma	484038 A
GTIN	4067263129844
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Első osztályú idomszeracélból, edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. Gyűrűk köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl. 484037 sz. **5,56 h6** vagy számszerű tűréssel pl. 484037 sz. **28 + 0,01 / -0,02**.

Felhasználás:

Sima gyűrűk a külső átmérő méréséhez.

Szabvány:

Nach **DIN 2254-A**.

Figyelem:

Megrendeléskor kérjük, adja meg a pontos névleges méret \varnothing -t a tűrésmezővel (a-zc) és minőséggel (6–13), vagy a számszerű tűréssel (\pm). Az 5-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Minőség	6
Minőség	7
Minőség	8

Minőség	9
Minőség	10
Minőség	11
Minőség	12
Minőség	13
Alapanyag	Idomszeracél
Szabvány	DIN 2254-A
Névleges méret	3 - 3,999 mm
Tűrésmező	a
Tűrésmező	b
Tűrésmező	c
Tűrésmező	cd
Tűrésmező	d
Tűrésmező	e
Tűrésmező	ef
Tűrésmező	f
Tűrésmező	fg
Tűrésmező	g
Tűrésmező	h
Tűrésmező	j
Tűrésmező	js
Tűrésmező	k
Tűrésmező	m
Tűrésmező	n
Tűrésmező	p
Tűrésmező	r
Tűrésmező	s
Tűrésmező	t
Tűrésmező	u

Túrésmező	v
Túrésmező	x
Túrésmező	y
Túrésmező	z
Túrésmező	za
Túrésmező	zb
Túrésmező	zc
Kalibrálás	L7
Termék fajtája	Beállító gyűrű

Szolgáltatások

KalibrálásBeállító gyűrű maximális Ø 50 mm	028400 50
DAkKS kalibrálásBeállító gyűrű Maximális Ø 50 mm	028470 50