

Nem megy-oldali gyűrűs idomszer, Típus: B



Rendelési adatok

Rendelés száma	484038 B
GTIN	4067263129851
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Első osztályú idomszeracélból, edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. Gyűrűk köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl. 484037 sz. **5,56 h6** vagy számszerű tűréssel pl. 484037 sz. **28 + 0,01 / -0,02**.

Felhasználás:

Sima gyűrűk a külső átmérő méréséhez.

Szabvány:

Nach **DIN 2254-A**.

Figyelem:

Megrendeléskor kérjük, adja meg a pontos névleges méret \varnothing -t a tűrésmezővel (a-zc) és minőséggel (6–13), vagy a számszerű tűréssel (\pm). Az 5-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Tűrésmező	a
Tűrésmező	b
Tűrésmező	c

Túrésmező	cd
Túrésmező	d
Túrésmező	e
Túrésmező	ef
Túrésmező	f
Túrésmező	fg
Túrésmező	g
Túrésmező	h
Túrésmező	j
Túrésmező	js
Túrésmező	k
Túrésmező	m
Túrésmező	n
Túrésmező	p
Túrésmező	r
Túrésmező	s
Túrésmező	t
Túrésmező	u
Túrésmező	v
Túrésmező	x
Túrésmező	y
Túrésmező	z
Túrésmező	za
Túrésmező	zb
Túrésmező	zc
Névleges méret	4 - 9,999 mm
Minőség	6
Minőség	7
Minőség	8

Minőség	9
Minőség	10
Minőség	11
Minőség	12
Minőség	13
Szabvány	DIN 2254-A
Alapanyag	Idomszeracél
Kalibrálás	L7
Termék fajtája	Beállító gyűrű

Szolgáltatások

KalibrálásBeállító gyűrű maximális Ø 50 mm	028400 50
DAkKS kalibrálásBeállító gyűrű Maximális Ø 50 mm	028470 50