

**HOLEX®****TNMG 160408 10 darabos készlet, Minőség: HBX130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251603 HBX130
GTIN	4045197664914
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

TNMG 160408 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácsoló: MM

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	1 - 6 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácsoló	MM
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Előtolás $f$	0,08 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HBX130
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Szerszámananyag	HM
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Furatkés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	eco esztergakés
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Váltólapka kiosztás	egyenes