

**Akkus sarokcsiszoló GWS, Típus: GWS18-10SC****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Árucikk kategória	03C

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű **18 V akkus sarokcsiszoló**.

- **Ugyanolyan teljesítményű, mint egy 1000 wattos vezetékes csiszoló a kefe nélküli motornak és ProCORE 18V akkumulátornak köszönhetően.**
- **Drop Control, KickBack Control és intelligens fékrendszer a felhasználó maximális védelme és kényelme érdekében.**
- **Bluetooth modul a Toolbox applikációval történő testreszabáshoz. Felhasználói felület az aktív eszköz visszajelzéséhez és a fordulatszám előválasztásához.**

**Tartalom:**

2 db ProCORE 18 V akkumulátor, felfogó karima, töltőkészülék, gyorszorító anya, 1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, védőburkolat és L-BOXX.

**Figyelem:**

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073854 és 073866 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Max. vibráció EN szerint	6 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen

## Adatlap

Interfész	Bluetooth kapcsolat
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális fordulatszám	9000 min <sup>-1</sup>
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Kickbackstop	igen
Túlterhelés elleni védelem	igen
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális vágási mélység	34 mm
Gyártó jelölése	GWS 18V-10 SC
Éberségi kapcsoló	nem
Súly	2 kg
Lágy indulás	nem
Motor felépítése	kefe nélküli
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Termék fajtája	Sarokcsiszoló