

**Csővágó TubiX®, gyorsállítással, Max. Ø-höz: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	818380 30
GTIN	4003773090038
Árucikk kategória	86A

Leírás**Kivitel:**

Könnyű és hosszú élettartamú magnézium fémház tűgörgős csapágyazású vezetőgörgőkkel és vágókerékkel. Kézi sorjázó, a testbe süllyeszthető. Tartalék vágókerékkel.

Előny:

Automatikusan rászorul és rögzül a csövön a **QuickLock gyorsállítással**.

· **A vágókerék gyorsan és pontosan pozícionálható a különböző cső átmérőkre.**

Felhasználás:

Univerzális, **réz, alumínium** és **vékonyfalú INOX csövek** vágásához (2 mm falvastagságig).

Alkatrész:

Tartalék vágókerék tűgörgős csapágyazással és gyorsan cserélhető tengellyel, lásd 818385 sz.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	TubiX
Hossz	54 mm
Vágókerék furat	7,8 mm
Külső cső Ø-höz	3 - 30 mm
Vágókerék Ø	20 mm
Vágókerék szélessége	6,2 mm

Adatlap

Szélesség	55 mm
Magasság	26 mm
Termék fajtája	Csővágókhöz

Tartozék

Tartalék vágókerék Típus 1	818385 1
----------------------------	----------