

**Dugókulcs készlet, 1/4 col négyszög, colos 27 darabos, Tartalom (db): 27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	630046 27
GTIN	4067263116967
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Hajtó- és toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint. Minden alkatrész műanyag dobozban.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Tartalom:**

Dugókulcs fejek, 6-szög: 11 db hasonló mint a 631022 sz. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 col méret

Dugókulcs fejek, 6-szög, hosszú: 10 db hasonló mint a 631417 sz. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 col méret

Keresztmarkolat: 1 db hasonló, mint a 633029 sz.

Nyeles hajtószár: 1 db hasonló mint a 632840 sz. 150 méret

Hosszabbító: 2 db hasonló mint a 632420 sz. 50; 100 méret

Kardáncsukló: 1 db hasonló mint a 633520 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db hasonló mint a 632090 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

**Műszaki leírás**

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Tartalom (db)	27
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	5/32-9/16 coll

Csomagolás	Műanyag doboz
Hossz	280 mm
Szélesség	176 mm
Magasság	66 mm
Termék fajtája	Dugókulcs