



Nyomaték csavarhúzó készlet, 16 darabos teljesen szigetelt, Maximális nyomaték: 300cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659356 300
GTIN	4013288229953
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, integrált puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart. Színjelöléssel a csavarprofilok vizuális megkülönböztetéséhez. Nyél és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Tartalma:

Lapos pengék: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Pengék Phillips-hez: PH1 és PH2

Pozidriv pengék: PZ1 és PZ2

Penge Torx®-hoz: TX10; TX15; TX20; TX25

Pozidriv - lapos (kombi profil): PZ/S1 és PZ/S2 (kombi profil)

Nyomaték csavarhúzó: 1 db

Kraftform markolat cserélhető pengékhez: 1 db

Műszaki leírás

Profil	Lapos csavarhúzó
--------	------------------

Profil	Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Méréstechnika	mechanikus
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Maximális nyomaték	300 cNm
Visszajelzés	kioldó
Átkapcsolható leolvasás	cNm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Csatlakozó forma	cserélhető penge
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	tapintásos
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Nyomatéktartomány	1,2 - 3 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Nyomatéktartomány	120 - 300 cNm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kijelzés	analóg
Gyártó jelölése	KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

