



„Universal“ bit készlet működtető szerszámmal 32 darabos, Tartalom (db): 32



Rendelési adatok

Rendelés száma	676101 32
GTIN	4013288228345
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. **Kraftform** csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Felhasználás:

Szokásos szabvány profilok normál csavarkötésekhez.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675200 sz. 3-3 db 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675220 sz. 3-3 db 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 675240 sz. 1-1 db 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 675350 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 méret

Csavarhúzó markolat: 1 db 676410 sz. „Rapidaptor” C/E 6,3 gyorsváltó befogóval

„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó

Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Tartalom (db)	32
Működtető szerszám	Csavarhúzó markolat
markolatba süllyeszthető teleszkópos penge	nem
Termék fajtája	Bit szerszám