

**Digitális mérőóra, Méréstartomány: 12,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434622 12,5
GTIN	4550501373951
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Nagyméretű digitális és kiegészítő analóg kijelző. A hálózati üzem következtében tartós mérésekhez alkalmas. Mérőbetét keményfém golyóval, menet M2,5 × 0,45.

Előny:

- Kétirányú Digimatic S1 csatlakozó.
- Piros/zöld LCD háttérvilágítás a vizuális GO/±NG túrés kiértékeléséhez.
- Analóg oszlopdiagram megjelenítés.
- MAX/MIN TARTOMÁNY (kifutási érték) funkció 500 szkennelés/s frekvenciával.
- Külső áramellátás váltóáramú tápegységgel.
- Nagy pontosság.

Funkció:

IP30: Védett Ø 2,5 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

497661 sz. áramcsatlakozó kábel, DC 6V / 2A AC tápegység (német CEE verzió).

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497081 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Műszaki leírás

Mélység	42,9 mm
Mérőerő	≤ 1,5 N
Ház Ø	59 mm

Befogósár Ø h6	8 mm
Választható leolvasás	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Kalibrálás	C1
Hossz	117,8 mm
Méréstartomány	12,5 mm
IP védettségi osztály	IP 30
Energiaellátás	Vezetékes
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány)	0,0025 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Számjegy magassága	11 mm
Háttérvilágítású kijelző	igen
Interfész	Digimatic csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/434622-12,5>