

metabo**Kisipari kompresszor, Típus: 180/5W****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 079842 180/5W |
| GTIN | 4007430244406 |
| Árucikk kategória | 03D |

Leírás**Kivitel:**

Kompakt és hordozható dugattyús kompresszor. Ideális tűzéshez és szegezéshez.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Szélesség | 395 mm |
| Maximális szívóteljesítmény | 160 l/min |
| Súly | 16 kg |
| Teljesítményfelvétel | 1,1 kW |
| Maximális töltőteljesítmény | 90 l/min |
| Hálózati feszültség | 230 V |
| Maximális nyomás (levegő) | 8 bar |
| Magasság | 286 mm |
| Gyártó jelölése | 180/5W |
| Hossz | 370 mm |
| Nyomástartály térfogata | 5 l |
| Termék fajtája | Kompresszor |

