

**metabo****Kisipari kompresszor, Típus: 700/90D****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079842 700/90D
GTIN	4007430244833
Árucikk kategória	03D

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű és robusztus kompresszor nehéz felhasználáshoz. Rendkívül nagy teljesítmény és hosszú élettartam.

**Műszaki leírás**

Hálózati feszültség	380-415 V
Nyomástartály térfogata	90 l
Teljesítményfelvétel	4 kW
Gyártó jelölése	700/90D
Maximális nyomás (levegő)	11 bar
Szélesség	520 mm
Magasság	1110 mm
Maximális töltőteljesítmény	520 l/min
Súly	119 kg

Maximális szívóteljesítmény	650 l/min
Hossz	1188 mm
Termék fajtája	Kompresszor