

metabo**Kisipari kompresszor, Típus: 400/50D****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079842 400/50D
GTIN	4007430244468
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű és robusztus kompresszor nehéz felhasználáshoz kezelőfelülettel és szíjhajtással.

Műszaki leírás

Maximális szívóteljesítmény	400 l/min
Maximális nyomás (levegő)	10 bar
Gyártó jelölése	400/50D
Hálózati feszültség	380-415 V
Teljesítményfelvétel	2,2 kW
Magasság	817 mm
Szélesség	410 mm
Hossz	1050 mm
Nyomástartály térfogata	50 l
Maximális töltőteljesítmény	360 l/min

Súly	73 kg
Termék fajtája	Kompresszor