

**metabo****Kisipari kompresszor, Típus: 250/24W****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079842 250/24W
GTIN	4007430244413
Árucikk kategória	03D

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű és robusztus kompresszor egyszerű felhasználáshoz.

**Műszaki leírás**

Magasság	580 mm
Hálózati feszültség	230 V
Nyomástartály térfogata	24 l
Maximális töltőteliesség	120 l/min
Hossz	620 mm
Súly	24 kg
Teljesítményfelvétel	1,5 kW
Maximális nyomás (levegő)	8 bar
Gyártó jelölése	250/24W
Maximális szívóteliesség	220 l/min

Szélesség	340 mm
Termék fajtája	Kompresszor