



## Sűrített levegős szalagcsiszoló, Típus: 3260D12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079570 3260D12
GTIN	015451689629
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus szalagcsiszoló professzionális felhasználáshoz.

- **360°-ban forgatható köszörűfej**
- **A csiszolóanyagok és az érintkező kar egyszerűen cserélhető**
- **Egyszerű és robusztus megjelenésű**

csiszolószalag méret 13×305 mm

#### Tartalom:

1 érintkező kar, csiszolószalag 13×305 mm.

### Műszaki leírás

Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Súly	0,77 kg
Szalaghossz	305 mm
Maximum levegőigény	1020 l/min
Maximális fordulatszám	26000 min <sup>-1</sup>
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Gyártó jelölése	3260D12
Leadott teljesítmény	300 W

Szalagszélesség	13 mm
Működési zajkibocsátás	81,5 dB(A)
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Szalagcsiszoló