



## Sűrített levegős szalagcsiszoló, Típus: 3260D12K



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079570 3260D12K
GTIN	015451689674
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus szalagcsiszoló professzionális felhasználáshoz.

- **360°-ban forgatható köszörűfej**
- **A csiszolóanyagok és az érintkező kar egyszerűen cserélhető**
- **Egyszerű és robusztus megjelenésű**

Csiszolószalag mérete 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm

#### Tartalom:

4 érintkező kar, csiszolószalag 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm.

### Műszaki leírás

Működési zajkibocsátás	81,5 dB(A)
Szalagszélesség	3, 13 16-19 mm
Csatlakozó menet	NPT
Súly	0,77 kg
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximum levegőigény	1020 l/min
Szalaghossz	305 mm

Gyártó jelölése	3260D12K
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Leadott teljesítmény	300 W
Maximális fordulatszám	26000 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Sűrített levegős
Termék fajtája	Szalagcsiszoló

## Tartozék

Sűrített levegős szalagcsiszoló Típus 3260D12	079570 3260D12
---	----------------