



Sűrített levegős szalagcsiszoló, Típus: 4200D24



Rendelési adatok

Rendelés száma	079570 4200D24
GTIN	015451689636
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Robusztus szalagcsiszoló professzionális felhasználáshoz.

- **360°-ban forgatható köszörűfej**
- **A csiszolóanyagok és az érintkező kar egyszerűen cserélhető**
- **Egyszerű és robusztus megjelenésű**

csiszolószalag méret 13×610 mm

Tartalom:

1 érintkező kar, csiszolószalag 13×610 mm.

Műszaki leírás

Szalaghossz	610 mm
Leadott teljesítmény	400 W
Működési zajkibocsátás	78 dB(A)
Maximum levegőigény	1260 l/min
Súly	1,39 kg
Szalagszélesség	13 mm
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹

Gyártó jelölése	4200D24
Termék fajtája	Szalagcsiszoló