



## Sűrített levegős szalagcsiszoló, Típus: 4200H18K



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079570 4200H18K
GTIN	015451689667
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus szalagcsiszoló professzionális felhasználáshoz.

- **360°-ban forgatható köszörűfej**
- **A csiszolóanyagok és az érintkező kar egyszerűen cserélhető**
- **Egyszerű és robusztus megjelenésű**

Csiszolószalag mérete 3×457 mm, 13×457 mm, 16–19×457 mm

#### Tartalom:

4 érintkező kar, csiszolószalag 3×457 mm, 13×457 mm, 16×457 mm, 17×457 mm, 18×457 mm, 19×457 mm.

### Műszaki leírás

Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Súly	1,39 kg
Szalaghossz	457 mm
Leadott teljesítmény	400 W
Működési zajkibocsátás	78 dB(A)
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>

Csatlakozó menet	NPT
Maximum levegőigény	1260 l/min
Gyártó jelölése	4200H18K
Szalagszélesség	3, 13, 16-19 mm
Termék fajtája	Szalagcsiszoló

---

## Tartozék

Sűrített levegős szalagcsiszoló Típus 4200D24	079570 4200D24
---	----------------