

**Szerelőfogó, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	728795 200
GTIN	4067263133308
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Multifunkciós fogó elektromos szereléshez. Speciális szerszámacél, többkomponensű anyaggal bevont száruk. Megfogáshoz, vágáshoz és csupaszításhoz, valamint érvéghüvely préseléshez.

- **Vörösréz kábelek vágása max. Ø 15 mm-ig (5×2,5 mm²).**
- **0,75 – 4,0 mm² Vörösréz vezetékek csupaszítása.**
- **0,75 – 1,5 mm² és 1,5 – 4,0 mm² érvéghüvelyek préselése.**
- **Menetes vágó M3 és M4 tőcsavarokhoz.**
- **Huzalok és vörösréz vezetékek hajlítása.**
- **Süllyesztett dobozok sorjázása és tágítása.**

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Vágási teljesítmény	5×2,5 mm ²
Max. vágásteljesítmény Ø	15 mm
nyitórugóval	nem
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

