

## Sűrített levegős excenter csiszoló, Típus: R036CC1HL



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079657 R036CC1HL
GTIN	663023170923
Árucikk kategória	03I

### Leírás

#### Kivitel:

Nagyteljesítményű excentercsiszoló uretán tépőzáras csiszolótárcsával. **Kényelmes felhasználás** a csekély súlyú kompozit házának és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. **Robusztus, egyenletes járású és alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás** acél hengerekkel, alacsony zajszinttel. Nagy teljesítményű excentercsiszoló **külső elszíváshoz**. 5 mm méretű lökettel.

#### Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.

### Műszaki leírás

Működési zajkibocsátás	82 dB(A)
Maximum levegőigény	498 l/min
Súly	0,9 kg
Csiszolótányér Ø	150 mm
Löket	5 mm
Elszívás típusa	Külső
Max. vibráció EN szerint	3,9 m/s <sup>2</sup>

Maximális fordulatszám	13000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Excentercsiszoló