

Sűrített levegős excenter csiszoló, Típus: R036CC2HL



Rendelési adatok

Rendelés száma	079657 R036CC2HL
GTIN	663023170909
Árucikk kategória	03I

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű excentercsiszoló uretán tépőzáras csiszolótárcsával. **Kényelmes felhasználás** a csekély súlyú kompozit háznak és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. **Robusztus, egyenletes járású és alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás** acél hengerekkel, alacsony zajszinttel. Nagy teljesítményű excentercsiszoló **külső elszíváshoz**. 2,5 mm méretű lökettel.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	3,9 m/s ²
Maximum levegőigény	498 l/min
Löket	2,5 mm
Maximális fordulatszám	13000 min ⁻¹
Csiszolótányér Ø	150 mm
Működési zajkibocsátás	82 dB(A)
Elszívás típusa	Külső

Súly	0,8 kg
Termék fajtája	Excentercsiszoló