

Sűrített levegős excenter csiszoló, Típus: 4152HLSR



Rendelési adatok

Rendelés száma	079657 4152HLSR
GTIN	663023066226
Árucikk kategória	03I

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű excentercsiszoló uretán tépőzáras csiszolótárcsával. **Kényelmes felhasználás** a csekély súlyú kompozit házának és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. **Robusztus, egyenletes járású és alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás** acél hengerekkel, alacsony zajszinttel. Könnyű és megbízható 75mm excentercsiszoló **külső elszíváshoz**. 2,5 mm méretű lökettel.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.

Műszaki leírás

Löket	2,5 mm
Max. vibráció EN szerint	4,7 m/s ²
Maximális fordulatszám	12000 min ⁻¹
Elszívás típusa	Külső
Csiszolótányér Ø	75 mm
Maximum levegőigény	430 l/min

Súly	0,8 kg
Működési zajkibocsátás	82 dB(A)
Termék fajtája	Excentercsiszoló