

PARAT®**X-ABS szerszámkoffer aljrésszel, 2 szerszámbetéttel és TSA zárákkal1****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 692520 1 |
| GTIN | 4006793800717 |
| Árucikk kategória | 63X |

Leírás**Kivitel:**

Az **X-ABS** extrém ütésálló, törésálló és ezáltal **repüléshez alkalmas**. A felület struktúrája karcálló, **csúszásgátló (gumírozott hatású)** és rendkívül **felületkímélő**. Kettős alumíniumkeretbe **,integrál billenő zárákkal**, a kofferfedél rögzítéséhez zsanérokkaal és csúszótalppal.

1 aljrész takarólappal, felosztható, magasság 88 mm.

Belső kialakítás:

1 szerszámbetét 25 tartófülletel és 1 db 400 mm rekesszel, 1 szerszámbetét 10 tartófülletel, 1 takarólap 15 tartófülletel és 1 db 400 mm rekesszel és 1 irattartó 2 névjegykártya tartóval és 2 tolltartóval.

TSA záarak: Az Amerikai Egyesült államokba történő utazáskor ezeket a záarakat az Egyesült államok „Transportation Security Administration” (TSA) biztonsági hatósága egy általános kulccsal átvizsgálás céljából ki tudja nyitni és ismét vissza tudja zárni. Ezáltal elkerülhető a vizsgálatokkor a koffer erőszakos kinyitása (záarak tönkretétele).

Figyelem:

A külön koffer ajánlatkérésre más záartípusokkal is kapható.

Műszaki leírás

| | |
|------|--------|
| Súly | 5,4 kg |
|------|--------|

Adatlap

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Belső méret hossz | 470 mm |
| Térfogat | 36 l |
| Belső méret szélesség | 210 mm |
| Belső méret magasság | 360 mm |
| Alapanyag | X-ABS |
| Szerszámtárolás módja | Tárolórekeszek |
| Koffer terhelhetőség | 30 kg |
| Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas |
| Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |