

**Kétoldalas ragasztószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 19X50****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 083662 19X50 |
| GTIN | 4005800151712 |
| Árucikk kategória | 08M |

Leírás**Kivitel:**

A **tesafix® 4965** alkalmas bel- és kültéri használathoz. Ideális üvegre, fémre, sima csempére, kezelt fára és sokféle műanyagra, mint például ABS-re és EPDM-re történő ragasztáshoz. Hőálló akár 100°C-ig.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|----------------|
| Szélesség | 19 mm |
| Vastagság | 0,205 mm |
| Hossz | 50 m |
| Festék | áttetsző |
| Termék fajtája | Ragasztószalag |

