



## HELIGRIP forgácsoló betétek, 56IC830, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 3/0,3mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	273411 3/0,3
GTIN	7291075482690
Árucikk kategória	26C

### Leírás

**Kivitel:**

Optimalizált forgácsolakítás és kontrolált forgácsképződés.

**Felhasználás:**

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

**Alkalmazható:**

273766 – 273768 sz. lapkatartóhoz.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

### Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,4 - 1,8 mm
Esztergálás előtolás f	0,14 - 0,18 mm/ford,
Beszúrás előtolás f	0,07 - 0,11 mm/ford,
INSL	15,8 mm

Beszúrási szélesség w	3 mm
Beszúrási szélesség w túrése	0,05 mm
Cserék / élek száma	1
Szerszámanyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	T
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 140 m/min
Minőség	56IC830
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz