

NOVUS[®]**Kézi tűzőgép, Gyártó jelölése: J-29**

Rendelési adatok

Rendelés száma	078407 J-29
GTIN	4009729082478
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:

Felhasználóbarát és ergonomikus profi tűzőgép finom és lapos drótkapocs, valamint szegek pontos beütéséhez.

Hosszú élettartamú Profitacker tűzőgép robusztus, enyhe visszaütésű, présöntött cinkből készült ház. Az utólagos ütőfunkció valamennyi rögzítőkapocs biztos beütését garantálja.

- **Utántöltő rendszer a gyors és problémamentes utántöltés érdekében.**
- **Távtartó ütköző kapocssorok párhuzamos elhelyezéséhez.**
- **Ütőerő beállítás.**
- **Szabadalmaztatott biztonsági kireteszelés.**
- **Szűk helyeken is jó hozzáférés.**
- **Kapocs kémlelő ablak a töltés ellenőrzéséhez.**

Műszaki leírás

Súly	1 kg
Hozzávaló kapocs típus	E, A, D, H, G
Kapocs maximális beütési mélysége	16 mm

Kivitel	Kézi tűzógép
Gyártó jelölése	J-29
Termék fajtája	Tűző