

Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó, Típus: GSB18V45



Rendelési adatok

Rendelés száma	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.

- **Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.**
- **Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.**
- **Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.**
- **Praktikus övcipesz (070104 nem).**
- **Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.**
- **Gyorsbefogó fúrótokmány.**

Robosztus akkus csavarozó nagy teljesítményű motorral.

Tartalom:

2x 18V / 3,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	12,2 m/s ²
Maximális nyomaték kemény	45 Nm

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Gyártó jelölése	GSB 18V-45
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	<2,5 m/s ²
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 500 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális csigafúró Ø betonban	10 mm
Maximális nyomaték lágy	21 Nm
Energiaellátás	Akkus
Súly	1 kg
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1900 min ⁻¹
Jellemző felhasználás	Medium
Akkumulátor-feszültség	18 V
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó