

## Akkus fúró-csavarozó, Típus: GSR18V45



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

- **Kompakt, nagy teljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

Kitűnő ergonómia és kellemesebb kezelhetőség a **kompakt design** következtében. **Motorfék** a pontos munkavégzés érdekében.

#### Tartalom:

2x Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék és L-BOXX.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863– 073867 szám alatt talál.

### Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális nyomaték lágy	21 Nm
Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Jellemző felhasználás	Medium
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Gyártó jelölése	GSR 18V-45
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Súly	0,9 kg
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Maximális nyomaték kemény	45 Nm
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V, 4 pólusú DC motor
USP2	Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, 2 akkuval, L-Boxx-ban