

## Egyenes csiszoló, Típus: GGS30LS



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Árucikk kategória	03C

### Leírás

#### Kivitel:

Kompakt, kézre álló egyenes csiszoló változatos csiszolási munkákhoz.

- **Constant-Electronic a nagy terhelés alatt is állandó fordulatszám érdekében.**
- **Új befogórendszer a csapos köszörűkövek hézagmentes rögzítéséhez.**
- **Lágy indulás és KickBack Stop: Felismeri a megszorulást, azonnal kikapcsolja a gépet.**
- **Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.**
- **Hosszú élettartam a közvetlen hűtés és duplán tömített golyóscsapágy következtében.**
- **6 fokozatú fordulatszám előválasztás különböző anyagokhoz**

Ideális kihívást jelentő fémmegmunkáláshoz és kőzet csiszolásához, még szűk helyeken is.

#### Tartalom:

Szorítópatron 6 mm, 2 db 19 méretű szorítókulcs.

### Műszaki leírás

Súly	1,7 kg
Gyártó jelölése	GGG 30 LS
Maximális szorítópatron $\varnothing$	6 mm
Hálózati frekvencia	50 Hz
Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Max. vibráció EN szerint	3 m/s <sup>2</sup>
Fordulatszám-tartomány	7000 - 33000 min <sup>-1</sup>

Névleges feszültség	230 V
Teljesítményfelvétel	750 W
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Egyenes csiszoló