

Akkumulátoros nedves-/száraz porszívó, Típus: GAS1812MC



Rendelési adatok

Rendelés száma	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Akkus porszívó mobil porszívózáshoz. Egyszerűen szállítható és kényelmesen használható a pántnak köszönhetően, amelyre a porszívó felakasztható. Akkus porszívó M porvédő kategóriához.

- **Megkönnyíti a munkát a Bosch vezeték nélküli Auto-Start rendszerével.**
- **Meggyőző szívóerő a kefe nélküli motornak köszönhetően.**

Tartalom:

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál. Hozzávaló Auto-Start rendszert lásd a 070237 cikkszámától.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Szívótömlő hossza	1,6 m
Gyártó jelölése	GAS 1812 MC
Akkumulátor-feszültség	18 V

Tartálytérfogat	8 l
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Térfogatáram	1800 l/min
Súly akku nélkül	8 kg
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073854 B18
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C	073866 GAL18160C
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073853 B18
Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073851 B18