

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251707 25/16
GTIN	4045197651044
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	32 mm
Alátétlapka	259031 39
Szárméret	25 mm
Szorítóköröm	259038 2
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Csavar alátétlapkához	259025 3
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Kés ISO kódja	MVJNR/L 2525M16
Lapkaméret	16 mm
Fejhossz L ₁	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 39	259031 39
Szorítóköröm Típus 2	259038 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Csavar szorítókörömhöz Típus 1	259021 1
Csavar alátétlapkához Típus 3	259025 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500