

Sűrített levegős excenter csiszoló, Típus: R036CS1HL



Rendelési adatok

Rendelés száma	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Árucikk kategória	03I

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű excentercsiszoló uretán tépőzárás csiszolótárcsával. **Kényelmes felhasználás** a csekély súlyú kompozit házának és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. **Robusztus, egyenletes járású és alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás** acél hengerekkel, alacsony zajszinttel. Nagy teljesítményű excentercsiszoló **automatikus elszívással** a barázdamentes felületek érdekében. 5 mm méretű lökettel.

Figyelem:

Tépőzárás csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.

Műszaki leírás

Elszívás típusa	Saját elszívás
Max. vibráció EN szerint	3,9 m/s ²
Maximum levegőigény	498 l/min
Löket	5 mm
Csiszolótányér Ø	150 mm
Súly	0,9 kg
Működési zajkibocsátás	82 dB(A)

Maximális fordulatszám	13000 min ⁻¹
Energiaellátás	Sűrített levegős
Termék fajtája	Excentercsiszoló