


**3M****PVC láthatósági jelölőszalag erős, Szín: YB****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083632 YB
GTIN	50021200045856
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

A ragasztószalag alkalmas veszélyes területek és anyaglerakási területek, valamint sarkok és szélek jelöléséhez.

A 3M™ 5702 sárga-fekete csíkos és kopás-, súrlódás-, nedvesség- és időjárásállóságának köszönhetően hosszú élettartamú.

**Figyelem:**

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

**Műszaki leírás**

Hordozóanyag	PVC fólia
Tárolási levegő páratartalom	40 - 60 %
Festék	Sárga-fekete

Ragasztószalag fajtája	Egyoldalas
Tárolási hőmérséklet	16 - 27 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	18 hónap
Béléssel	nem
Hossz	33 m
Gyártó jelölése	572
Szélesség	50 mm
Vastagság	0,14 mm
Szakítószilárdság	26 N/mm
Ragasztó massa	Gumi-gyanta
Tágulási képesség	170 %
Ragasztóerő acélon	2,1 N/mm
Hőálló max.	4 - 77 °C
Termék fajtája	Ragasztószalag

## Tartozék

PVC láthatósági jelölőszalag Szín YB

083637 YB