



Line Light munkalámpa, Típus: 750

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 081340 750 |
| GTIN | 5708997000557 |
| Árucikk kategória | 08C |

Leírás

Kivitel:

A Line Light munkalámpa extrudált akrilprofilból készült, **beépített lencsével** (szórási szög 75°) és ennek köszönhetően rendkívül **robosztus és ütésálló**. A lámpa a **legkeményebb körülmények** melletti felhasználáshoz készült és megbízhatóan erős és koncentrált fényt bocsát ki minden munkahelyiségben. **Akkumulátorral a mobil felhasználáshoz** plusz homlokoldali zseblámpával (150 Lumen).

24 V DC bemenettel géphez történő közvetlen csatlakoztatáshoz vagy a 081342 sz. transzformátorral a 230 V hálózati feszültséghez történő csatlakoztatáshoz.

A lámpa forgatható a tartóban és vakításmentesen beállítható.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Munkaállomásnál és járműben történő elhelyezéshez.

Tartalom:

Munkalámpa, 2 klipsz és idomok, záróelemek, kábel bevezetők / rögzítők, 2 összekötő karmantyú.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-----------|
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Fényáram | 550 lm |
| LED-ek száma | 96 |
| IP védettségi osztály | IP 67 |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Égő, cserélhető | nem |
| Világítási teljesítmény | 7 W |
| Névleges feszültség | 230 V |
| Fénykibocsátási szög | 75 fok |
| ATEX zóna | Nincs |
| Fej Ø | 25 mm |
| Teljes hossz | 750 mm |
| Termék fajtája | Asztali lámpa / munkaállomás lámpa |

Tartozék

| | |
|----------------------|--------|
| Mágneses tartó | 081344 |
| Tapadókorongos tartó | 081345 |