

Garant**GARANT Diabolo VHM cirkuláris fúró-menetmaró 2xD, TiAlN, G: G1/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139527 G1/8
GTIN	4067263118060
Árucikk kategória	11J

Leírás**Kivitel:**

Szerszám furat, élettörés és menet **kombinált létrehozásához csupán egy műveletben**. Előfúrás nem szükséges többé. Az innovatív homlokvágóél geometria ezt a szerszámot a menetkészítés specialistájává teszi **edzett és nehezen forgácsolható anyagokban**. A **TiAlN nagy teljesítményű bevonat** által maximális élettartam **érhető el** kifejezetten **max. 63 HRC** edzett acélokban. Minden szerszám balra vág, és alkalmas **jobb- és balmenetek vágásához**.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (nem tömített menetes kötések).

Figyelem:

Alapvetően hűtő-kenőanyag emulzióval használható. (zsírtartalom min 8%). **>45 HRC** acéloknál csak **sűrített levegővel** használható!

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

HB alak: a **139527 + 129100 HB számmal** rendelje meg.

HE alak: a **139527 + 129100 HE számmal** rendelje meg.

Műszaki leírás

Programozási rádiusz	3,65 mm
Menetmélység	22
Nyak $\varnothing D_1$	5,9 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	7,3 mm
Szárhossz L_s	47,6 mm
Előtolás $f_z < 65$ HRC acélban	0,01 mm

belső hűtés	igen
Élhossz l_c	3,2 mm
Menet / coll	28
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Menetméret	G1/8
Menetemelkedés	0,907 mm
Forgácshornok száma	4
Kinyúlási hossz L_1	22 mm
Teljes hossz L	72 mm
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	G-LH
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	VHM
Szár	DIN 6535 HA, h6
Vágóélek száma Z	4
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
Vágásirány	balos
Szártűrés	h6
Bel- /kültéri felhasználás	Belső
Termék fajtája	Fúró-menetmarók

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	45 m/min	H

Acél < 60 HRC	alkalmas	40 m/min	H
Acél < 65 HRC	feltételesen alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
Szárköszörülés Típus HE	129100 HE