



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Dobogós létra, összeilleszthető, Típus: 1**Rendelési adatok**

Rendelés száma	966286 1
GTIN	4031405520837
Árucikk kategória	98G

Leírás**Kivitel:**

Egyik oldalon járható dobogós létra 2 alumínium kapaszkodóval trapéz alakú dobogóval. 80 mm mély bordázott lépcsővel (lépcsőtávolság 235 mm), 4-szeresen karimázott lépcső-szár összekötés. Szétcsúszás elleni védelemként 2 nagy szilárdságú poliészter pánntal.

Praktikus rakodórész (350 × 200 mm) és „safe-cap” létracsukló. Opcionális toldalék elemmel rugalmasan bővíthető, toldalék elemek a 966288 sz. alatt.

Szabvány:**EN 131****Műszaki leírás**

Anyag	Alumínium
Létrahossz	1,43 m
Alapterület szélesség	0,57 m
Rakodótálca van	igen
Platformmagasság korlát nélkül	0,69 m

Platform van	igen
gurítható	nem
Munkamagasság kb.	2,7 m
Járhatóság	egyoldalas
Kereszttartó magassága	73 mm
Fokok száma a platformmal együtt	3
Kapaszkodó	2
Hossz L	1,43 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Súly	9,5 kg
Lératechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Dobogós létra