

**Garant****Finombeállítású kiesztergáló készlet Ø 9,75 – 164 mm, Csatlakozás: HW63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237541 HW63
GTIN	4045197608482
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

A **9,75 – 164 mm Ø-höz**, 237546 sz. kiesztergáló fejjel, furatkéssel és tartozékokkal kofferben. A 237560 sz. híddal **Ø 320 mm-ig bővíthető**.

**Beállítási pontosság 0,01 mm osztásközönként / nóniusszal 0,002 mm az Ø-nél.**

**Felhasználás:**

Ø 16 mm szárú kiesztergáló acélokhöz és finomfúró hidakhoz. Furatkések és váltólapka tartók hozzávaló **CC..0602** típusú ISO váltólapkával.

**Tartalom:**

1 kiesztergáló fej: 237546 HW63 sz.

1-1 furatkés (max. kiesztergálási hossz): 237630 sz. Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); sz. 237632 sz. Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

237634 sz. Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); 237636 sz. Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

237640 sz. Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); 237642 sz. Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 híd: 237647 sz. 86 – 164 mm közötti Ø bővítéshez.

1 váltólapka tartó a hídhöz: 237564 06 sz.

1 váltólapka: 260052 sz. CU7010 (CCMT 060204) méret

**Alkatrész:**

219830 sz. váltólapka csavar.

**Ajánlás:**

Elsősorban a 237695 és 237696 sz. váltólapkával.

## Műszaki leírás

Csatlakozás	HW63
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

## Tartozék

Furatkés	237634
Furatkés	237630
Állítható furatkés	237640
CC.T 060204 Minőség CU7010	260052 CU7010
Állítható furatkés	237642
Híd	237647
Furatkés	237632
Váltólapka tartó hidakhoz Típus 06	237564 06
Kiesztergáló fejØ 9,75 – 320 mm Csatlakozás HW63	237546 HW63
Furatkés	237636
Készlet befogó nélkülØ 9,75 – 164 mm	237569