



## Lemezcsipkedők, Típus: 7232466



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078111 7232466
GTIN	4014586897677
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

- **Nagyon kedvező üzemeltetési költségek a bélyeg és a matrica hosszú élettartama miatt.**
- **QuickIN gyorscsere rendszer a gyors, szerszám nélküli bélyeg- és a matricacsere érdekében.**
- **A munkavégzés iránya szerszám nélkül változtatható.**

Nagy teljesítményű lemezcsipkedő korlátlan ívkövetéssel mélyedésekhez és kivágásokhoz.

#### Figyelem:

A hozzávaló akkukat a 073851 – 073858 sz., ill. induló készleteket a 073863 – 073867 sz. alatt talál. Töltőkészülékek a 073866 sz. alatt.

### Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Legkisebb görbület sugara	7 mm
Vágási sebesség	1,5 m/min
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm <sup>2</sup>	1,8 mm
Teljesítményfelvétel	1700 W

Súly	3,6 kg
Hálózati frekvencia	50 Hz
Fogásszélesség	14 mm
Löketszám	820 min <sup>-1</sup>
Hálózati feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm <sup>2</sup>	3,5 mm
Gyártó jelölése	BLK 3.5E
Termék fajtája	Lemezcsipkedők