



## Lemezcsipkedők, Típus: 7232476



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078111 7232476
GTIN	4014586897714
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

- **Nagyon kedvező üzemeltetési költségek a bélyeg és a matrica hosszú élettartama miatt.**
- **QuickIN gyorscsere rendszer a gyors, szerszám nélküli bélyeg- és a matricacsere érdekében.**
- **A munkavégzés iránya szerszám nélkül változtatható.**

Erőteljes lemezcsipkedő a nehéz bontási és vágási munkákhoz.

#### Figyelem:

A hozzávaló akkukat a 073851 – 073858 sz., ill. induló készleteket a 073863 – 073867 sz. alatt talál. Töltőkészülékek a 073866 sz. alatt.

### Műszaki leírás

Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Súly	3,8 kg
Teljesítményfelvétel	1700 W
Löketszám	820 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	BLK 5,0
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm <sup>2</sup>	5 mm

Legkisebb görbület sugara	90 mm
Hálózati feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vágási sebesség	1,3 m/min
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Fogásszélesség	8 mm
Termék fajtája	Lemezcsipkedők