

**Akkumulátoros / hálózati rádió, Típus: 4933492344****Rendelési adatok**

Rendelés száma	073960 4933492344
GTIN	4058546417116
Árucikk kategória	03L

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus, fröccsenő víztől védett (IP54) építőipari rádió hálózati és akkumulátoros működtetéssel. Bluetooth-os akkus rádió erőteljes hangrendszerrel.

- **Az ütécscillapító zárósapkák védelmet nyújtanak leesések ellen**
- **USB-C csatlakozó mobil készülékek töltéséhez**
- **Akár 13 óra üzemidő Milwaukee 18V/5Ah akkumulátorral.**
- **Milwaukee 18 V-os akkumulátorral vagy 230 V hálózati feszültséggel működtethető.**

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Hálózati kábel, 2 pufferelem, AUX csatlakozókábel, akkumulátor nélkül.

**Műszaki leírás**

Súly	5 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Magasság	218 mm

IP védetség osztály	IP 54
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Energiaellátás	Akkus
Interfész	Bluetooth-kapcsolat
Interfész	USB csatlakozó
Akkumulátor-feszültség	18 V
Szélesség	228 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Gyártó jelölése	M18RADDAB+G2-018V/-
Hossz	515 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Termék fajtája	Rádió