

**TNMG 160408, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Árucikk kategória	25E

Leírás

TNMG 160408 CA6525 Minőség: CA6525

Forgácstörő: MS

Fogásmélység a_p : 0,8 - 4 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	MS
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,8 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Minőség	CA6525

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz