

metabo**Ütvefűrógép, Típus: SBE800-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Ütvefűrés magas szintű felhasználó védelemmel.

Az ütvefűró gépek Metabo S-automatic biztonsági tengelykapcsolóval rendelkeznek. A fűró blokkolása esetén a meghajtás azonnal mechanikusan leválik, hogy minimálisra csökkentse a felhasználóra ható visszacsavarási nyomomatékot.

- **Metabo Marathon motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.**
- **A csavarozó bitekhez való belső hatszöggel rendelkező orsó lehetővé teszi a fűró befogó nélküli használatot.**

Állító tárcsa a fordulatszám előválasztásához.

Tartalom:

Gyorsbefogó fűrótokmány, segédmarkolat, furatmélység ütköző és műanyag koffer.

Műszaki leírás

Csomagolás	Szállítóköffer
Súly	2,3 kg
Maximális csigafűró Ø betonban	20 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	1200 min ⁻¹

Adatlap

Maximális csigafúró Ø acélban	8 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	3200 min ⁻¹
Maximális nyomaték	10 Nm
Maximális nyomaték	26 Nm
Teljesítményfelvétel	800 W
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Gyártó jelölése	SBE 800-2
Maximális csigafúró Ø fában	25 mm
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Maximális ütésszám	51200 min ⁻¹
Termék fajtája	Ütvefúrógép